


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET



LVI 322 4425 (mini-snap)

FALU-SNAP PUTKIPITIMET Mattakromattu

Sopivat Uponor Metallic Pipe PLUS -kiinnikkeisiin

LVI 322 4433	Fp 14107	1-osa	15/16mm	c/v 20mm
LVI 322 4432	Fp 14007	2-osa	15/16mm	c/c 40mm c/v 20mm
LVI 322 4425	Fp 14057	1-osa	16/20mm	c/v 25mm
LVI 322 4427	Fp 14097	2-osa	16/20mm	c/c 40mm c/v 25mm
LVI 322 4426	Fp 14087	2-osa	16/20mm	c/c 60mm c/v 25mm
LVI 3224453	Fp 14247	2-osa	20/25 mm	c/c 60mm c/v 25mm

Kansien materiaali on ABS (Akryylinitriilibutadienistyreeni). Kromaus on tehty elektrolyttisesti aidolla kromilla.

Pohjaosien materiaali on PP (Polypropeeni).

Käyttötarkoitus:

Uponor Metallic Pipe PLUS -kiinnikkeiden aseneminen kosteissa tiloissa.

Asennus:

Kosteisiin tiloihin asennettaessa käytetään TPE:stä valmistettuja tiivistelevyjä estämään kosteuden pääsy seinään. Tiivistelevyjä ei saa asentaa paperitapetille (saattaa irrota).

Puhdistus:

Osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Faluplast