




IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
7611501101	5651738	17,5
7911501101	5651737	17,5
7711501101	5650005	17,0

- **7611501101** kovalla istuinkannella nro 91533.
Kannessa on hydraulinen Slow Close -toiminto.
- **7911501101** kovalla istuinkannella nro 91531.
Kannessa on pikalukitus (quick release).
- **7711501101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130.
WC:t valmistetaan valkoisina. Istuinkansi sisältyy toimitukseen.
- **7611501101** med sits av hård plast nr 91533,
med hydraulisk Slow Close -stängningsfunktion.
- **7911501101** med sits av hård plast nr 91531.
Enkelt löstagbar sits (quick release).
- **7711501101** med sits av mjuk plast nr 91130.
WC:na tillverkas endast i vitt. Sits ingår i leveransen.



Seinä-WC • Väg-WC

7611501101, 7911501101, 7711501101

525 x 360 x 370



Suosittelun istuinkorkeus 420 mm
Rekommenderad sitthöjd 420 mm



HUOM!

Tarkista kiinnitysruuvien etäisyys lattiasta.
Vaikuttaa istuinkorkeuteen.

OBS!

Kontrollera bultavståndet från golv.
Påverkar sitthöjden.

- Asennettaessa asuinrakennukseen yhdessä asennustelineitten 91370 ja 91372 kanssa wc-yhdistelmällä on tyypipihväsytty huuhtelu-standardi (4/2,5 l).
- Vid montering med fixturer 91370-91372 är kombinationen WC/fixtur typgodkänd för 4/2,5 l i bostadshus.

- Jos asennustelineitä 91370-91372 ei käytetä, on kiinnitysruuvit nro 6100100001 (M12 x 140 mm) sekä viemäriiliitin 6350600001 tilattava erikseen.

Huom! Kiinnitysruuvien välinen mitta on 180-230 mm.
Istuinkorkeus 420-460 mm
Teline säädetään oikeaan korkeuteen ennen asennusta.
Kts. ohjeet telineen pakkauksesta.
Asennusohje pakkauksessa.

- Om monteringsfixtur 91370-91372 inte används, bör fästsättningskruvar nr 6100100001 (M12 x 140 mm) samt avloppstätning 6350600001 beställas separat.
OBS! Bultavståndet 180-230 mm.
Sitthöjd 420-460 mm
Fixturen justeras till rätt höjd före monteringen.
Se anvisningar i fixturens förpackning.
Monteringsanvisningar i förpackningen.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %